

Garant**Gereedschapsopname voor inschroeffrees met schroefdraad, SK 50,
Schroefdraad M × Lengte L1: M16X150****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301304 M16X150
GTIN	4062406105631
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

Conische uitvoering.

Toepassing:

Voor de opname van inschroeffrees met schroefdraad.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	169 mm
Ø D ₂	29 mm
Nuttige lengte L ₁	150 mm
Schroefdraad M	M16×150
Boring-Ø D ₁ tolerantie IT6	17 mm
Buiten-Ø D	42,5 mm
L ₂	10 mm
Opname	SK 50
Opnamenorm	ISO 7388-1

Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Inschroeffreesopname

Accessoires

Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
Momentsleutel met omschakelbare ratel Maximaal draaimoment 200 Nm	656050 200
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50

308790 50