

**Garant****Gereedschapsopname voor inschroeffrees met schroefdraad, BT 40,  
Schroefdraad M × Nuttige lengte L1: M10X50****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 303139 M10X50 |
| GTIN          | 4062406105716 |
| Artikelklasse | 31A           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Alle schachten speciaal bewerkt.

**Toepassing:**

Voor de opname van inschroeffrees met schroefdraad.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802.

Verspaningsstrategie: HSC

Afkoppellengte A-maat: 77 mm

Boring-Ø D<sub>1</sub> tolerantie IT6: 10,5 mm

Ø D<sub>2</sub>: 18 mm

Buiten-Ø D: 23 mm

Nuttige lengte L<sub>1</sub>: 50 mm

L<sub>2</sub>: 5 mm

**Technische beschrijving**

|  |         |
|--|---------|
| Nuttige lengte L <sub>1</sub>          | 50 mm   |
| Boring-Ø D <sub>1</sub> tolerantie IT6 | 10,5 mm |
| Buiten-Ø D                             | 23 mm   |
| Afkoppellengte A-maat                  | 77 mm   |
| Ø D <sub>2</sub>                       | 18 mm   |

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Schroefdraad M                     | M10×50                            |
| L <sub>2</sub>                     | 5 mm                              |
| Opname                             | BT 40                             |
| Opnamenorm                         | ISO 7388-2                        |
| Opnamenorm                         | JIS B6339                         |
| Vorm                               | ADB                               |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup> |
| Rondloopnauwkeurigheid             | ≤ 3 μm                            |
| Verspaningsstrategie               | HSC                               |
| Producttype                        | Inschroeffreesopname              |

## Accessoires

|   |           |
|---|-----------|
| Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40 | 308820 40 |
| Aantrekbout Hurco 90° met boring en passing afgedicht<br>Geschikt voor conus 40               | 308805 40 |
| Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40  | 308765 40 |
| Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40  | 308790 40 |
| Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388<br>geschikt voor conusmaat 40             | 308812 40 |
| Aantrekbout Hurco 90° met passing afgedicht Geschikt<br>voor conus 40                         | 308806 40 |
| Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40  | 308785 40 |
| Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor<br>conusmaat 40                         | 308830 40 |
| Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872<br>geschikt voor conusmaat 40            | 308810 40 |
| Aantrekbout Hurco 45° met passing afgedicht Geschikt<br>voor conus 40                         | 308802 40 |
| Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40  | 308795 40 |

|   |           |
|---|-----------|
| Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308801 40 |
| Aantrekbout Hurco 60° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40                | 308804 40 |
| Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40                                  | 308780 40 |
| Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40                                  | 308760 40 |
| Aantrekbout Hurco 60° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40      | 308803 40 |