

**Garant****Gereedschapsopname voor inschroeffrees met schroefdraad, BT 40,  
Schroefdraad M × Nuttige lengte L1: M12X75****Bestelgegevens**

Bestelnummer	303139 M12X75
GTIN	4062406105747
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Alle schachten speciaal bewerkt.

**Toepassing:**

Voor de opname van inschroeffrees met schroefdraad.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802.

Verspaningsstrategie: HSC

Afkoppellengte A-maat: 102 mm

Boring-Ø D<sub>1</sub> tolerantie IT6: 12,5 mm

Ø D<sub>2</sub>: 21 mm

Buiten-Ø D: 31 mm

Nuttige lengte L<sub>1</sub>: 75 mm

L<sub>2</sub>: 5 mm

**Technische beschrijving**

Boring-Ø D <sub>1</sub> tolerantie IT6	12,5 mm
Schroefdraad M	M12×75
Afkoppellengte A-maat	102 mm
Buiten-Ø D	31 mm
L <sub>2</sub>	5 mm

Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	75 mm
Opname	BT 40
Opnamenorm	ISO 7388-2
Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Inschroeffreesopname

## Accessoires

Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekbout Hurco 45° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 geschikt voor conusmaat 40	308810 40
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308780 40
Aantrekbout Hurco 60° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308803 40
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308812 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
	308820 40

Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40

Aantrekbout Hurco 90° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40

308806 40

Aantrekbout Hurco 60° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40

308804 40

Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40

308785 40

Aantrekbout Hurco 90° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40

308805 40