

Platte grijpermagneet, 2-delige set, met schroefdraadbus, Neodymium, Ø: 22mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	085927 22
GTIN	5012095608387
Artikelklasse	08Q

Omschrijving

Uitvoering:

- Afgeschermdde platte grijper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hardferrietgrijpers.
- Corrosiebestendigheid en oppervlaktebescherming dankzij met rubber bekleed oppervlak.
- Rubberen bekleding verhoogt zijdelingse houdkrachten.
- Magneetkern van neodymium.

Toepassing:

Op gelakte oppervlakken, krast niet en glijdt niet weg.

Opmerking:

Inschroefhaak met buitendraad onder nr. 085921.

Technische beschrijving

Schroefdraadbus	ja
Schroefdraad	M4 mm
Hoogte met schroefdraad	11 mm
Hoogte	6 mm
Materiaal oppervlak	met rubber bekleed
Ø	22 mm

Nominale houdkracht	50 N
Materiaal magneetkern	Neodymium
Producttype	Platte grijpermagneet

Accessoires

Inschroefhaken set met buitendraad 10-delig Schroefdraad M4	085921 M4
---	-----------