

Garant**Gereedschapsopname voor inschroeffrees met schroefdraad, BT 40,
Schroefdraad M × Nuttige lengte L1: M6X25****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 303139 M6X25 |
| GTIN | 4062406105648 |
| Artikelklasse | 31A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Alle schachten speciaal bewerkt.

Toepassing:

Voor de opname van inschroeffrees met schroefdraad.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802.

Verspaningsstrategie: HSC

Afkoppellengte A-maat: 52 mm

Boring-Ø D₁ tolerantie IT6: 6,5 mm

Ø D₂: 10 mm

Buiten-Ø D: 13 mm

Nuttige lengte L₁: 25 mm

L₂: 5 mm

Technische beschrijving

| | |
|--|--------|
| L ₂ | 5 mm |
| Afkoppellengte A-maat | 52 mm |
| Buiten-Ø D | 13 mm |
| Nuttige lengte L ₁ | 25 mm |
| Boring-Ø D ₁ tolerantie IT6 | 6,5 mm |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Schroefdraad M | M6x25 |
| Ø D ₂ | 10 mm |
| Opname | BT 40 |
| Opnamenorm | ISO 7388-2 |
| Opnamenorm | JIS B6339 |
| Vorm | ADB |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min ⁻¹ |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm |
| Verspaningsstrategie | HSC |
| Producttype | Inschroeffreesopname |

Accessoires

| | |
|---|-----------|
| Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308785 40 |
| Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40 | 308820 40 |
| Aantrekbout Hurco 60° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308804 40 |
| Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40 | 308830 40 |
| Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40 | 308812 40 |
| Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308760 40 |
| Aantrekbout Hurco 60° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308803 40 |
| Aantrekbout Hurco 90° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308805 40 |
| Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308795 40 |
| Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308780 40 |
| Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308801 40 |

| | |
|---|-----------|
| Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308790 40 |
| Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308765 40 |
| Aantrekbout Hurco 90° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308806 40 |
| Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 geschikt voor conusmaat 40 | 308810 40 |
| Aantrekbout Hurco 45° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308802 40 |