

**Garant****Gereedschapsopname voor inschroeffrees met schroefdraad, BT 40,  
Schroefdraad M × Nuttige lengte L1: M8X50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	303139 M8X50
GTIN	4062406105686
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Alle schachten speciaal bewerkt.

**Toepassing:**

Voor de opname van inschroeffrees met schroefdraad.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802.

Verspaningsstrategie: HSC

Afkoppellengte A-maat: 77 mm

Boring-Ø D<sub>1</sub> tolerantie IT6: 8,5 mm

Ø D<sub>2</sub>: 13 mm

Buiten-Ø D: 23 mm

Nuttige lengte L<sub>1</sub>: 50 mm

L<sub>2</sub>: 5 mm

**Technische beschrijving**

Buiten-Ø D	23 mm
L <sub>2</sub>	5 mm
Boring-Ø D <sub>1</sub> tolerantie IT6	8,5 mm
Ø D <sub>2</sub>	13 mm
Schroefdraad M	M8x50

Nuttige lengte L <sub>1</sub>	50 mm
Afkoppellengte A-maat	77 mm
Opname	BT 40
Opnamenorm	ISO 7388-2
Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Inschroeffreesopname

## Accessoires

Aantrekbout Hurco 60° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308804 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrekbout Hurco 90° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308812 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantrekbout Hurco 90° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308805 40
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 geschikt voor conusmaat 40	308810 40
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
	308802 40

Aantrekbout Hurco 45° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40

Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40

308820 40

Aantrekbout Hurco 60° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40

308803 40

Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40

308830 40

Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40

308780 40