

Garant
**Gereedschapsopname voor inschroeffrees met schroefdraad, BT 40,
Schroefdraad M × Nuttige lengte L1: M8X25**

Bestelgegevens

Bestelnummer	303139 M8X25
GTIN	4062406105679
Artikelklasse	31A

Omschrijving
Uitvoering:

Alle schachten speciaal bewerkt.

Toepassing:

Voor de opname van inschroeffrees met schroefdraad.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802.

Verspaningsstrategie: HSC

Afkoppellengte A-maat: 52 mm

Boring-Ø D₁ tolerantie IT6: 8,5 mm

Ø D₂: 13 mm

Buiten-Ø D: 15 mm

Nuttige lengte L₁: 25 mm

L₂: 5 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad M	M8×25
Afkoppellengte A-maat	52 mm
Boring-Ø D ₁ tolerantie IT6	8,5 mm
Buiten-Ø D	15 mm
Nuttige lengte L ₁	25 mm

L ₂	5 mm
Ø D ₂	13 mm
Opname	BT 40
Opnamenorm	ISO 7388-2
Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Inschroeffreesopname

Accessoires

Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantrekbout Hurco 60° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308803 40
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Aantrekbout Hurco 60° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308804 40
Aantrekbout Hurco 90° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 geschikt voor conusmaat 40	308810 40
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308780 40
Aantrekbout Hurco 45° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
	308805 40

Aantrekbout Hurco 90° met boring en passing afgedicht
Geschikt voor conus 40

Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor
conusmaat 40

308830 40

Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388
geschikt voor conusmaat 40

308812 40

Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40

308765 40

Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40

308795 40

Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40

308785 40