

**Garant****Gereedschapsopname voor inschroeffrees met schroefdraad, BT 40,  
Schroefdraad M × Nuttige lengte L1: M12X25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	303139 M12X25
GTIN	4062406105730
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Alle schachten speciaal bewerkt.

**Toepassing:**

Voor de opname van inschroeffrees met schroefdraad.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802.

Verspaningsstrategie: HSC

Afkoppellengte A-maat: 52 mm

Boring-Ø D<sub>1</sub> tolerantie IT6: 12,5 mm

Ø D<sub>2</sub>: 21 mm

Buiten-Ø D: 24 mm

Nuttige lengte L<sub>1</sub>: 25 mm

L<sub>2</sub>: 5 mm

**Technische beschrijving**

Afkoppellengte A-maat	52 mm
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	25 mm
Buiten-Ø D	24 mm
Boring-Ø D <sub>1</sub> tolerantie IT6	12,5 mm
L <sub>2</sub>	5 mm

Schroefdraad M	M12×25
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Opname	BT 40
Opnamenorm	ISO 7388-2
Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Inschroeffreesopname

## Accessoires

Aantrekbout Hurco 60° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308804 40
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 geschikt voor conusmaat 40	308810 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantrekbout Hurco 90° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308805 40
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantrekbout Hurco 60° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308803 40
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308812 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40

Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekbout Hurco 45° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308780 40
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantrekbout Hurco 90° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40