

Garant**Gereedschapsopname voor inschroeffrees met schroefdraad, BT 40,
Schroefdraad M × Nuttige lengte L1: M8X75****Bestelgegevens**

Bestelnummer	303139 M8X75
GTIN	4062406105693
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

Alle schachten speciaal bewerkt.

Toepassing:

Voor de opname van inschroeffrees met schroefdraad.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802.

Verspaningsstrategie: HSC

Afkoppellengte A-maat: 102 mm

Boring-Ø D₁ tolerantie IT6: 8,5 mm

Ø D₂: 13 mm

Buiten-Ø D: 23 mm

Nuttige lengte L₁: 75 mm

L₂: 5 mm

Technische beschrijving

L ₂	5 mm
Boring-Ø D ₁ tolerantie IT6	8,5 mm
Nuttige lengte L ₁	75 mm
Buiten-Ø D	23 mm
Schroefdraad M	M8x75

Afkoppellengte A-maat	102 mm
Ø D ₂	13 mm
Opname	BT 40
Opnamenorm	ISO 7388-2
Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Inschroeffreesopname

Accessoires

Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308780 40
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekbout Hurco 45° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Aantrekbout Hurco 60° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308804 40
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantrekbout Hurco 90° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308805 40
	308806 40

Aantrekbout Hurco 90° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40

Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40

308812 40

Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40

308790 40

Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 geschikt voor conusmaat 40

308810 40

Aantrekbout Hurco 60° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40

308803 40