

Garant**Gereedschapsopname voor inschroeffrees met schroefdraad, BT 40,
Schroefdraad M × Nuttige lengte L1: M16X125****Bestelgegevens**

Bestelnummer	303139 M16X125
GTIN	4062406105785
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

Alle schachten speciaal bewerkt.

Toepassing:

Voor de opname van inschroeffrees met schroefdraad.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802.

Verspaningsstrategie: HSC

Afkoppellengte A-maat: 152 mm

Boring-Ø D₁ tolerantie IT6: 17 mm

Ø D₂: 29 mm

Buiten-Ø D: 40 mm

Nuttige lengte L₁: 125 mm

L₂: 5 mm

Technische beschrijving

Boring-Ø D ₁ tolerantie IT6	17 mm
Buiten-Ø D	40 mm
Ø D ₂	29 mm
Afkoppellengte A-maat	152 mm
Nuttige lengte L ₁	125 mm

L ₂	5 mm
Schroefdraad M	M16×125
Opname	BT 40
Opnamenorm	ISO 7388-2
Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Inschroeffreesopname

Accessoires

Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308812 40
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantrekbout Hurco 60° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308804 40
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekbout Hurco 45° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Aantrekbout Hurco 90° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantrekbout Hurco 90° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308805 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40

Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308780 40
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 geschikt voor conusmaat 40	308810 40
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekbout Hurco 60° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308803 40
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40