

Garant**Gereedschapsopname voor inschroeffrees met schroefdraad, BT 40,
Schroefdraad M × Nuttige lengte L1: M16X75****Bestelgegevens**

Bestelnummer	303139 M16X75
GTIN	4062406105778
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

Alle schachten speciaal bewerkt.

Toepassing:

Voor de opname van inschroeffrees met schroefdraad.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802.

Verspaningsstrategie: HSC

Afkoppellengte A-maat: 102 mm

Boring-Ø D₁ tolerantie IT6: 17 mm

Ø D₂: 29 mm

Buiten-Ø D: 34 mm

Nuttige lengte L₁: 75 mm

L₂: 5 mm

Technische beschrijving

Buiten-Ø D	34 mm
Nuttige lengte L ₁	75 mm
Ø D ₂	29 mm
Afkoppellengte A-maat	102 mm
Boring-Ø D ₁ tolerantie IT6	17 mm

Schroefdraad M	M16×75
L ₂	5 mm
Opname	BT 40
Opnamenorm	ISO 7388-2
Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Inschroeffreesopname

Accessoires

Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308780 40
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 geschikt voor conusmaat 40	308810 40
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantrekbout Hurco 90° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308805 40
Aantrekbout Hurco 60° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308803 40
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantrekbout Hurco 45° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40

Aantrekbout Hurco 90° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308812 40
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekbout Hurco 60° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308804 40
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40