

Garant**Steekdraaihouder, links, Schachtbreedte / steekbreedte w: 12/1,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273756 12/1,5
GTIN	4045197720122
Artikelklasse	21W

Omschrijving**Uitvoering:**

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal ($>1300 \text{ N/mm}^2$). In combinatie met de convexe plaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

Opmerking:

Vanaf steekbreedte 6 mm komt bij t_{max} ($5 \times \text{steekbreedte}$) de tweede snijkant in contact met het werkstuk. Er kan groefvorming ontstaan. Veilig ribbelvrij tot $t = 24,5 \text{ mm}$.

Technische beschrijving

Insteekdiepte t_{max}	7,5 mm
Bout	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Functiebreedte L_4	12 mm
Steekbreedte w	1,5 mm
Koplengte L_1	26 mm
Totale lengte L	150 mm
Schachtbreedte b	12 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	ja

Producttype

Klemdraaihouder

Accessoires

Klemschroef Type 4

279815 4

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500