



Basiselement MK-schacht, met inwendige koeling, 3xD, Type: 13



Bestelgegevens

Bestelnummer	232272 13
GTIN	4062406105877
Artikelklasse	22G

Omschrijving

Uitvoering:

Met inwendige koeling.

Recht gegroefd.

Opmerking:

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie **nr. 343000-343530**.

Inwendige koeling: ja

Aantal snijkanten Z: 2

Ø-bereik D_c: 13 - 17,5 mm

Nuttige lengte L₁: 35 mm

Morseconus MK maat: 2

Spanschroeven: 232990 TX8

Technische beschrijving

Spanschroeven	232990 TX8
Nuttige lengte L ₁	35 mm
Morseconus MK maat	2
Ø-bereik D _c	13 - 17,5 mm
Aantal snijkanten Z	2
Uitvoering	3xD
Schacht	Morseconus
Inwendige koeling	ja

Producttype

Wisselplaatboor