



Basiselement MK-schacht, met inwendige koeling, 1,5xD, Type: 12



Bestelgegevens

Bestelnummer	232271 12
GTIN	4062406104504
Artikelklasse	22G

Omschrijving

Uitvoering:

Met inwendige koeling.

Recht gegroefd.

Opmerking:

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie **nr. 343000-343530**.

Inwendige koeling: ja

Aantal snijkanten Z: 2

Ø-bereik D_c: 12 - 12,5 mm

Nuttige lengte L₁: 18,8 mm

Morseconus MK maat: 2

Spanschroeven: 232990 TX7

Technische beschrijving

Spanschroeven	232990 TX7
Morseconus MK maat	2
Ø-bereik D _c	12 - 12,5 mm
Nuttige lengte L ₁	18,8 mm
Aantal snijkanten Z	2
Uitvoering	1,5xD
Schacht	Morseconus
Inwendige koeling	ja

Producttype

Wisselplaatboor