

**Basiselement MK-schacht, met inwendige koeling, 5×D, Type: 13****Bestelgegevens**

Bestelnummer	232273 13
GTIN	4062406105938
Artikelklasse	22G

Omschrijving**Uitvoering:**

Met inwendige koeling.

Opmerking:

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie **nr. 343000-343530**.

Inwendige koeling: ja

Aantal snijkanten Z: 2

Ø-bereik D_c: 13 - 17,5 mm

Nuttige lengte L₁: 63,5 mm

Morseconus MK maat: 2

Spanschroeven: 232990 TX8

Technische beschrijving

Nuttige lengte L ₁	63,5 mm
Morseconus MK maat	2
Spanschroeven	232990 TX8
Ø-bereik D _c	13 - 17,5 mm
Aantal snijkanten Z	2
Uitvoering	5×D
Schacht	Morseconus
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

