

**Basiselement MK-schacht, met inwendige koeling, 5xD, Type: 36****Bestelgegevens**

Bestelnummer	232273 36
GTIN	4062406105969
Artikelklasse	22G

Omschrijving**Uitvoering:**

Met inwendige koeling.

Opmerking:

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie **nr. 343000-343530**.

Inwendige koeling: ja

Aantal snijkanten Z: 2

Ø-bereik D_c: 36 - 47 mm

Nuttige lengte L₁: 209,5 mm

Morseconus MK maat: 4

Spanschroeven: 232990 TX20

Technische beschrijving

Morseconus MK maat	4
Nuttige lengte L ₁	209,5 mm
Spanschroeven	232990 TX20
Ø-bereik D _c	36 - 47 mm
Aantal snijkanten Z	2
Uitvoering	5xD
Schacht	Morseconus
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

