



Basiselement MK-schacht, met inwendige koeling, 12×D, Type: 13



Bestelgegevens

Bestelnummer	232275 13
GTIN	4062406106058
Artikelklasse	22G

Omschrijving

Uitvoering:

Met inwendige koeling.

Opmerking:

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie **nr. 343000-343530**.

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Voedingswaarden f met 10% en v_c -waarden met 30% reduceren.

Inwendige koeling: ja

Aantal snijkanten Z: 2

Ø-bereik D_c : 13 - 17,5 mm

Nuttige lengte L_1 : 156 mm

Morseconus MK maat: 2

Spanschroeven: 232990 TX8

Technische beschrijving

Spanschroeven	232990 TX8
Ø-bereik D_c	13 - 17,5 mm
Nuttige lengte L_1	156 mm
Morseconus MK maat	2
Aantal snijkanten Z	2
Uitvoering	12×D
Schacht	Morseconus
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

