



Basiselement MK-schacht, met inwendige koeling, 12×D, Type: 25



Bestelgegevens

Bestelnummer	232275 25
GTIN	4062406106072
Artikelklasse	22G

Omschrijving

Uitvoering:

Met inwendige koeling.

Opmerking:

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie **nr. 343000-343530**.

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Voedingswaarden f met 10% en v_c -waarden met 30% reduceren.

Inwendige koeling: ja

Aantal snijkanten Z: 2

Ø-bereik D_c : 25 - 35 mm

Nuttige lengte L_1 : 300 mm

Morseconus MK maat: 4

Spanschroeven: 232990 TX15

Technische beschrijving

Ø-bereik D_c	25 - 35 mm
Spanschroeven	232990 TX15
Morseconus MK maat	4
Nuttige lengte L_1	300 mm
Aantal snijkanten Z	2
Uitvoering	12×D
Schacht	Morseconus
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

