

**Basiselement MK-schacht, met inwendige koeling, 8xD, Type: 13****Bestelgegevens**

Bestelnummer	232274 13
GTIN	4062406105990
Artikelklasse	22G

Omschrijving**Uitvoering:**

Met inwendige koeling.

Opmerking:

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie **nr. 343000-343530**.

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Voedingswaarden f met 5% en v_c -waarden met 10% reduceren.

Inwendige koeling: ja

Aantal snijkanten Z : 2

\varnothing -bereik D_c : 13 - 17,5 mm

Nuttige lengte L_1 : 114,3 mm

Morseconus MK maat: 2

Spanschroeven: 232990 TX8

Technische beschrijving

\varnothing -bereik D_c	13 - 17,5 mm
Spanschroeven	232990 TX8
Nuttige lengte L_1	114,3 mm
Morseconus MK maat	2
Aantal snijkanten Z	2
Uitvoering	8xD
Schacht	Morseconus
Inwendige koeling	ja

Producttype

Wisselplaatboor