



Basiselement MK-schacht, met inwendige koeling, 8xD, Type: 18



Bestelgegevens

Bestelnummer	232274 18
GTIN	4062406106003
Artikelklasse	22G

Omschrijving

Uitvoering:

Met inwendige koeling.

Opmerking:

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie **nr. 343000-343530**.

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Voedingswaarden f met 5% en v_c -waarden met 10% reduceren.

Inwendige koeling: ja

Aantal snijkanten Z : 2

\emptyset -bereik D_c : 18 - 24 mm

Nuttige lengte L_1 : 273,1 mm

Morseconus MK maat: 3

Spanschroeven: 232990 TX9

Technische beschrijving

Spanschroeven	232990 TX9
Nuttige lengte L_1	273,1 mm
\emptyset -bereik D_c	18 - 24 mm
Morseconus MK maat	3
Aantal snijkanten Z	2
Uitvoering	8xD
Schacht	Morseconus
Inwendige koeling	ja

Producttype

Wisselplaatboor