



## Basiselement MK-schacht, met inwendige koeling, 3×D, Type: 25



### Bestelgegevens

Bestelnummer	232272 25
GTIN	4062406105891
Artikelklasse	22G

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Met inwendige koeling.

#### Recht gegroefd.

#### Opmerking:

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie **nr. 343000-343530**.

Inwendige koeling: ja

Aantal snijkanten Z: 2

Ø-bereik D<sub>c</sub>: 25 - 35 mm

Nuttige lengte L<sub>1</sub>: 85,7 mm

Morseconus MK maat: 4

Spanschroeven: 232990 TX15

### Technische beschrijving

Spanschroeven	232990 TX15
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	85,7 mm
Morseconus MK maat	4
Ø-bereik D <sub>c</sub>	25 - 35 mm
Aantal snijkanten Z	2
Uitvoering	3×D
Schacht	Morseconus
Inwendige koeling	ja

Producttype

Wisselplaatboor