



Basiselement MK-schacht, met inwendige koeling, 5×D, Type: 18



Bestelgegevens

Bestelnummer	232273 18
GTIN	4062406105945
Artikelklasse	22G

Omschrijving

Uitvoering:

Met inwendige koeling.

Opmerking:

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie **nr. 343000-343530**.

Inwendige koeling: ja

Aantal snijkanten Z: 2

Ø-bereik D_c: 18 - 24 mm

Nuttige lengte L₁: 171,5 mm

Morseconus MK maat: 3

Spanschroeven: 232990 TX9

Technische beschrijving

Morseconus MK maat	3
Spanschroeven	232990 TX9
Nuttige lengte L ₁	171,5 mm
Ø-bereik D _c	18 - 24 mm
Aantal snijkanten Z	2
Uitvoering	5×D
Schacht	Morseconus
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

