



Basiselement MK-schacht, met inwendige koeling, 3xD, Type: 18



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 232272 18 |
| GTIN | 4062406105884 |
| Artikelklasse | 22G |

Omschrijving

Uitvoering:

Met inwendige koeling.

Recht gegroefd.

Opmerking:

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie **nr. 343000-343530**.

Inwendige koeling: ja

Aantal snijkanten Z: 2

Ø-bereik D_c: 18 - 24 mm

Nuttige lengte L₁: 69,8 mm

Morseconus MK maat: 3

Spanschroeven: 232990 TX9

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|------------|
| Ø-bereik D _c | 18 - 24 mm |
| Morseconus MK maat | 3 |
| Nuttige lengte L ₁ | 69,8 mm |
| Spanschroeven | 232990 TX9 |
| Aantal snijkanten Z | 2 |
| Uitvoering | 3xD |
| Schacht | Morseconus |
| Inwendige koeling | ja |

Producttype

Wisselplaatboor