



Basiselement MK-schacht, met inwendige koeling, 12×D, Type: 18



Bestelgegevens

Bestelnummer	232275 18
GTIN	4062406106065
Artikelklasse	22G

Omschrijving

Uitvoering:

Met inwendige koeling.

Opmerking:

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie **nr. 343000-343530**.

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Voedingswaarden f met 10% en v_c -waarden met 30% reduceren.

Inwendige koeling: ja

Aantal snijkanten Z: 2

Ø-bereik D_c : 18 - 24 mm

Nuttige lengte L_1 : 288 mm

Morseconus MK maat: 3

Spanschroeven: 232990 TX9

Technische beschrijving

Spanschroeven	232990 TX9
Ø-bereik D_c	18 - 24 mm
Nuttige lengte L_1	288 mm
Morseconus MK maat	3
Aantal snijkanten Z	2
Uitvoering	12×D
Schacht	Morseconus
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

