



## Basiselement MK-schacht, met inwendige koeling, 12×D, Type: 12



### Bestelgegevens

Bestelnummer	232275 12
GTIN	4062406106041
Artikelklasse	22G

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Met inwendige koeling.

#### Opmerking:

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie **nr. 343000-343530**.

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Voedingswaarden f met 10% en  $v_c$ -waarden met 30% reduceren.

Inwendige koeling: ja

Aantal snijkanten Z: 2

Ø-bereik  $D_c$ : 12 - 12,5 mm

Nuttige lengte  $L_1$ : 144 mm

Morseconus MK maat: 2

Spanschroeven: 232990 TX7

### Technische beschrijving

Spanschroeven	232990 TX7
Ø-bereik $D_c$	12 - 12,5 mm
Nuttige lengte $L_1$	144 mm
Morseconus MK maat	2
Aantal snijkanten Z	2
Uitvoering	12×D
Schacht	Morseconus
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

