

**Basiselement MK-schacht, met inwendige koeling, 8xD, Type: 36****Bestelgegevens**

Bestelnummer	232274 36
GTIN	4062406106027
Artikelklasse	22G

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor boringen tot nauwkeurigheid IT10.

Met inwendige koeling. **Recht gegroefd.**

Opmerking:

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie **nr. 343000-343530**.

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Voedingswaarden f met 5% en v_c -waarden met 10% reduceren.

Technische beschrijving

Morseconus MK maat	4
Ø-bereik D_c	36 - 47 mm
Spanschroeven	232990 TX20
Nuttige lengte L_1	349,3 mm
Aantal snijkanten Z	2
Uitvoering	8xD
Schacht	Morseconus
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

