



## Basiselement MK-schacht, met inwendige koeling, 3xD, Type: 36



### Bestelgegevens

Bestelnummer	232272 36
GTIN	4062406105907
Artikelklasse	22G

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Met inwendige koeling.

#### Recht gegroefd.

#### Opmerking:

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie **nr. 343000-343530**.

Inwendige koeling: ja

Aantal snijkanten Z: 2

Ø-bereik D<sub>c</sub>: 36 - 47 mm

Nuttige lengte L<sub>1</sub>: 120,6 mm

Morseconus MK maat: 4

Spanschroeven: 232990 TX20

### Technische beschrijving

Ø-bereik D <sub>c</sub>	36 - 47 mm
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	120,6 mm
Spanschroeven	232990 TX20
Morseconus MK maat	4
Aantal snijkanten Z	2
Uitvoering	3xD
Schacht	Morseconus
Inwendige koeling	ja

Producttype

Wisselplaatboor