

**Basiselement MK-schacht, met inwendige koeling, 12×D, Type: 48****Bestelgegevens**

Bestelnummer	232275 48
GTIN	4062406106096
Artikelklasse	22G

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor boringen tot nauwkeurigheid IT10.

Met inwendige koeling. **Recht gegroefd.**

Opmerking:

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie **nr. 343000-343530**.

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Voedingswaarden f met 10% en v_c -waarden met 30% reduceren.

Technische beschrijving

Morseconus MK maat	5
Spanschroeven	232990 TX20
Ø-bereik D_c	48 - 65 mm
Nuttige lengte L_1	576 mm
Aantal snijkanten Z	2
Uitvoering	12×D
Schacht	Morseconus
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor