

**Basiselement MK-schacht, met inwendige koeling, 5xD, Type: 12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	232273 12
GTIN	4062406105921
Artikelklasse	22G

Omschrijving**Uitvoering:**

Met inwendige koeling.

Opmerking:

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie **nr. 343000-343530**.

Inwendige koeling: ja

Aantal snijkanten Z: 2

Ø-bereik D_c: 12 - 12,5 mm

Nuttige lengte L₁: 60,3 mm

Morseconus MK maat: 2

Spanschroeven: 232990 TX7

Technische beschrijving

Nuttige lengte L ₁	60,3 mm
Morseconus MK maat	2
Spanschroeven	232990 TX7
Ø-bereik D _c	12 - 12,5 mm
Aantal snijkanten Z	2
Uitvoering	5xD
Schacht	Morseconus
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

