



Basiselement MK-schacht, met inwendige koeling, 8xD, Type: 12



Bestelgegevens

Bestelnummer	232274 12
GTIN	4062406105983
Artikelklasse	22G

Omschrijving

Uitvoering:

Met inwendige koeling.

Opmerking:

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie **nr. 343000-343530**.

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Voedingswaarden f met 5% en v_c -waarden met 10% reduceren.

Inwendige koeling: ja

Aantal snijkanten Z : 2

\emptyset -bereik D_c : 12 - 12,5 mm

Nuttige lengte L_1 : 111,1 mm

Morseconus MK maat: 2

Spanschroeven: 232990 TX7

Technische beschrijving

\emptyset -bereik D_c	12 - 12,5 mm
Nuttige lengte L_1	111,1 mm
Morseconus MK maat	2
Spanschroeven	232990 TX7
Aantal snijkanten Z	2
Uitvoering	8xD
Schacht	Morseconus
Inwendige koeling	ja

Producttype

Wisselplaatboor