

**Basiselement MK-schacht, met inwendige koeling, 5xD, Type: 48****Bestelgegevens**

Bestelnummer	232273 48
GTIN	4062406105976
Artikelklasse	22G

Omschrijving**Uitvoering:**

Met inwendige koeling.

Opmerking:

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie **nr. 343000-343530**.

Inwendige koeling: ja

Aantal snijkanten Z: 2

Ø-bereik D_c: 48 - 65 mm

Nuttige lengte L₁: 231,8 mm

Morseconus MK maat: 5

Spanschroeven: 232990 TX20

Technische beschrijving

Nuttige lengte L ₁	231,8 mm
Morseconus MK maat	5
Ø-bereik D _c	48 - 65 mm
Spanschroeven	232990 TX20
Aantal snijkanten Z	2
Uitvoering	5xD
Schacht	Morseconus
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

