

Garant GRIDLINE

**Vario werkbank met behuizing 24G, elektrisch in hoogte verstelbaar,
Bamboeblad, 20×20G, Bladlengte: 1000/DEmm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	923291 1000/DE
GTIN	4062406103224
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Werkbankpoten 50 mm breed met dwarschoor. Met 1 paar verstevigingsplaten. Traploos elektrisch in de hoogte verstelbaar. Hoogteverstelling door middel van knoppen. Aansluitkabel met Duitse randaarde-stekker. Aansluitingsvermogen 250 V / 50 Hz met maximaal 340 W. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. Ladenbehuizing 24G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing < 12$ mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75, 150

Levering:

2 × elektrisch in hoogte verstelbare werkbankpoten, 1 × paar verstevigingsplaten, ladenbehuizing, werkblad.

Accessoires:

Aanvullende toebehoren zoals zijwanden, vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

Kleur:

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Opmerking:

Levering niet-gemonteerd. Positie van knoppen kan vrij worden gekozen. Bij serieopstelling is scheidingsplaat nr. 927220 absoluut noodzakelijk.

Technische beschrijving

Ladenbehuizing diepte	650 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Maximale belastbaarheid	400 kg
ComfortClose	nee
Lades nuttige breedte in G	20
Aantal lades	2
Aansluitspanning	250 V
Serie	vario
Lades nuttige diepte in G	20
Lades nuttige diepte	500 mm
Ladenbehuizing breedte	600 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Werkblad lengte	1000 mm
Werkblad diepte	750 mm
Lades nuttige breedte	500 mm
Hoogteverstelbereik	850 - 1050 mm
Hefsnelheid	9 mm/s
Ladenbehuizing hoogte	300 mm
Ladenbehuizing nuttige hoogte	225 mm
Gewicht	74 kg
Werkblad dikte	50 mm
IP-klasse	IP 20
Energievoorziening	Accuvoeding
Energievoorziening	Netvoeding

Nominale spanning	250 V
Stekkertype ingang	F
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Hoogteverstelling werkplek	850-1050 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	400 kg
Uitvoering hoogteverstelling	elektrisch
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	Werkbank

Accessoires

Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
lade Fronthoogte lade 150 mm	927800 150
lade Fronthoogte lade 75 mm	927800 75