

Garant GRIDLINE

**Vario werkbank met behuizing 24G, elektrisch in hoogte verstelbaar,  
Bamboeblad, 20×20G, Bladlengte: 2000/DEmm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	923291 2000/DE
GTIN	4062406103248
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Werkbankpoten 50 mm breed met dwarschoor. Met 1 paar verstevigingsplaten. Traploos elektrisch in de hoogte verstelbaar. Hoogteverstelling door middel van knoppen. Aansluitkabel met Duitse randaarde-stekker. Aansluitingsvermogen 250 V / 50 Hz met maximaal 340 W. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. Ladenbehuizing 24G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

**Functie:**

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met  $\varnothing < 12$  mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

**Plaatsing:**

Lades met fronthoogte mm: 75, 150

**Levering:**

2 × elektrisch in hoogte verstelbare werkbankpoten, 1 × paar verstevigingsplaten, ladenbehuizing, werkblad.

**Accessoires:**

Aanvullende toebehoren zoals zijwanden, vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

**Kleur:**

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Opmerking:**

Levering niet-gemonteerd. Positie van knoppen kan vrij worden gekozen. Bij serieopstelling is scheidingsplaat nr. 927220 absoluut noodzakelijk.

## Technische beschrijving

Hoogteverstelbereik	850 - 1050 mm
Werkblad lengte	2000 mm
Werkblad diepte	750 mm
Lades nuttige breedte	500 mm
Aansluitspanning	250 V
Ladenbehuizing nuttige hoogte	225 mm
ComfortClose	nee
Ladenbehuizing hoogte	300 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Gewicht	104 kg
Lades nuttige breedte in G	20
Ladenbehuizing breedte	600 mm
Maximale belastbaarheid	400 kg
Serie	vario
Lades nuttige diepte	500 mm
Hefsnelheid	9 mm/s
Ladenbehuizing diepte	650 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Werkblad dikte	50 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Aantal lades	2
IP-klasse	IP 20
Energievoorziening	Accuvoeding
Energievoorziening	Netvoeding
Nominale spanning	250 V
Stekkertype ingang	F
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis

Materiaaldikte	1 mm
Hoogteverstelling werkplek	850-1050 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	400 kg
Uitvoering hoogteverstelling	elektrisch
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	Werkbank

## Accessoires

lade Fronthoogte lade 150 mm	927800 150
lade Fronthoogte lade 75 mm	927800 75
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21