

Garant GRIDLINE

Vario werkbank met behuizing 24G, elektrisch in hoogte verstelbaar, Blad van beuken multiplex, 20×20G, Bladlengte: 1000/DEmm**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer | 923294 1000/DE |
| GTIN | 4062406103255 |
| Artikelklasse | 9GG |

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Werkbankpoten 50 mm breed met dwarschoor. Met 1 paar verstevigingsplaten. Traploos elektrisch in de hoogte verstelbaar. Hoogteverstelling door middel van knoppen. Aansluitkabel met Duitse randaarde-stekker. Aansluitingsvermogen 250 V / 50 Hz met maximaal 340 W. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. Ladenbehuizing 24G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing < 12$ mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75, 150

Levering:

2 × elektrisch in hoogte verstelbare werkbankpoten, 1 × paar verstevigingsplaten, ladenbehuizing, werkblad.

Accessoires:

Aanvullende toebehoren zoals zijwanden, vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

Kleur:

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Opmerking:

Levering niet-gemonteerd. Positie van knoppen kan vrij worden gekozen. Bij serieopstelling is scheidingsplaat nr. 927220 absoluut noodzakelijk.

Technische beschrijving

| | |
|--|---------------|
| ComfortClose | nee |
| Hoogteverstelbereik | 850 - 1050 mm |
| Nuttig ladeoppervlak in G | 20×20 |
| Ladenbehuizing hoogte | 300 mm |
| Lades nuttige diepte | 500 mm |
| Lades nuttige breedte | 500 mm |
| Lades nuttige diepte in G | 20 |
| Aantal lades | 2 |
| Werkblad dikte | 50 mm |
| Ladenbehuizing breedte | 600 mm |
| Werkblad lengte | 1000 mm |
| Serie | vario |
| Ladenbehuizing nuttige hoogte | 225 mm |
| Ladenbehuizing diepte | 650 mm |
| Werkblad diepte | 750 mm |
| Gewicht | 74 kg |
| Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen | ja |
| Lades nuttige breedte in G | 20 |
| Maximale belastbaarheid | 400 kg |
| Hefsnelheid | 9 mm/s |
| Aansluitspanning | 250 V |
| IP-klasse | IP 20 |
| Energievoorziening | Accuvoeding |
| Energievoorziening | Netvoeding |

| | |
|--|--|
| Stekkertype ingang | F |
| Nominale spanning | 250 V |
| Constructie-uitvoering | Constructie van stalen buis |
| Materiaaldikte | 1 mm |
| Hoogteverstelling werkplek | 850-1050 mm |
| Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 75 kg |
| Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) | 400 kg |
| Uitvoering hoogteverstelling | elektrisch |
| Bladdikte | 50 mm |
| Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Productnaamattribuut | 20x20G |
| Producttype | Werkbank |

Accessoires

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| lade Fronthoogte lade 75 mm | 927800 75 |
| Slotplaat voor GridLine Type KO21 | 914227 KO21 |
| lade Fronthoogte lade 150 mm | 927800 150 |