

Garant GRIDLINE

Vario werkbank met behuizing 24G, elektrisch in hoogte verstelbaar, Blad van beuken multiplex, 20×20G, Bladlengte: 2000/DEmm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	923294 2000/DE
GTIN	4062406103279
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Werkbankpoten 50 mm breed met dwarschoor. Met 1 paar verstevigingsplaten. Traploos elektrisch in de hoogte verstelbaar. Hoogteverstelling door middel van knoppen. Aansluitkabel met Duitse randaarde-stekker. Aansluitingsvermogen 250 V / 50 Hz met maximaal 340 W. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. Ladenbehuizing 24G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing < 12$ mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75, 150

Levering:

2 × elektrisch in hoogte verstelbare werkbankpoten, 1 × paar verstevigingsplaten, ladenbehuizing, werkblad.

Accessoires:

Aanvullende toebehoren zoals zijwanden, vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

Kleur:

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Opmerking:

Levering niet-gemonteerd. Positie van knoppen kan vrij worden gekozen. Bij serieopstelling is scheidingsplaat nr. 927220 absoluut noodzakelijk.

Technische beschrijving

Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Serie	vario
Lades nuttige diepte	500 mm
Ladenbehuizing breedte	600 mm
Hoogteverstelbereik	850 - 1050 mm
Maximale belastbaarheid	400 kg
Aansluitspanning	250 V
Hefsnelheid	9 mm/s
Aantal lades	2
ComfortClose	nee
Werkblad dikte	50 mm
Lades nuttige breedte	500 mm
Werkblad lengte	2000 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Lades nuttige breedte in G	20
Ladenbehuizing diepte	650 mm
Ladenbehuizing hoogte	300 mm
Gewicht	104 kg
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Werkblad diepte	750 mm
Ladenbehuizing nuttige hoogte	225 mm
IP-klasse	IP 20
Energievoorziening	Accuvoeding
Energievoorziening	Netvoeding
Nominale spanning	250 V
Stekkertype ingang	F
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis

Materiaaldikte	1 mm
Hoogteverstelling werkplek	850-1050 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	400 kg
Uitvoering hoogteverstelling	elektrisch
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	Werkbank

Accessoires

lade Fronthoogte lade 150 mm	927800 150
Set antislipmatten voor lades,5-delig Afmeting in G 20X20	951885 20X20
Schroevendraaier-assortiment Aantal gereedschappen 10	953521 10
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 75/3	950320 75/3
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
Geribbelde rubbermat voor lades Afmeting in G 20X20	951910 20X20
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 75/1	950320 75/1
lade Fronthoogte lade 75 mm	927800 75
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 150/5	950320 150/5
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 75/2	950320 75/2
Mat voor lades Afmeting in G 20X20	951830 20X20

Comfort Close lades intrek-dempingssysteem Belastbaarheid lade 75 kg	950180 75
easyPick onderdelenbakken-assortiment Lades met fronthoogte / type 75/3	950300 75/3
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 150/4	950320 150/4
easyPick onderdelenbakken-assortiment Lades met fronthoogte / type 75/1	950300 75/1
Tangenassortiment Aantal gereedschappen 5	954305 5
easyPick onderdelenbakken-assortiment Lades met fronthoogte / type 75/2	950300 75/2