

Garant GRIDLINE

Vario werkbank met behuizing 24G, elektrisch in hoogte verstelbaar, Eluplanblad donker, 20×20G, Bladlengte: 1000/DEmm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	923297 1000/DE
GTIN	4062406103286
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Werkbankpoten 50 mm breed met dwarschoor. Met 1 paar verstevigingsplaten. Traploos elektrisch in de hoogte verstelbaar. Hoogteverstelling door middel van knoppen. Aansluitkabel met Duitse randaarde-stekker. Aansluitingsvermogen 250 V / 50 Hz met maximaal 340 W. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. Ladenbehuizing 24G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing < 12$ mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75, 150

Levering:

2 × elektrisch in hoogte verstelbare werkbankpoten, 1 × paar verstevigingsplaten, ladenbehuizing, werkblad.

Accessoires:

Aanvullende toebehoren zoals zijwanden, vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

Kleur:

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Opmerking:

Levering niet-gemonteerd. Positie van knoppen kan vrij worden gekozen. Bij serieopstelling is scheidingsplaat nr. 927220 absoluut noodzakelijk.

Technische beschrijving

Aantal lades	2
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Werkblad dikte	50 mm
Serie	vario
Lades nuttige diepte in G	20
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Ladenbehuizing breedte	600 mm
Aansluitspanning	250 V
Lades nuttige breedte in G	20
Werkblad diepte	750 mm
Hefsnelheid	9 mm/s
Ladenbehuizing nuttige hoogte	225 mm
Maximale belastbaarheid	400 kg
Hoogteverstelbereik	850 - 1050 mm
Werkblad lengte	1000 mm
Lades nuttige breedte	500 mm
Ladenbehuizing diepte	650 mm
ComfortClose	nee
Gewicht	74 kg
Ladenbehuizing hoogte	300 mm
Lades nuttige diepte	500 mm
IP-klasse	IP 20
Energievoorziening	Accuvoeding
Energievoorziening	Netvoeding

Nominale spanning	250 V
Stekkertype ingang	F
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Hoogteverstelling werkplek	850-1050 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	400 kg
Uitvoering hoogteverstelling	elektrisch
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	Werkbank