

3M**Tweecomponenten-lijm, Producent-ID: DP8405****Bestelgegevens**

Bestelnummer	083374 DP8405
GTIN	051115689635
Artikelklasse	08M

Omschrijving**Uitvoering:**

taaielastische tweecomponentenlijm voor een snelle en makkelijke verwerking voor duurzaam vaste verbindingen. Hardt uit bij kamertemperatuur. Taaielastische en slagvaste acrylaatlijm, geschikt voor hoogvast verlijmen van kunststoffen zoals ABS, PC, PMMA en PVC, en van metalen.

Toepassing:

Handdoseerpistool nr. 083373 maat PISTOLE samen met plunjer nr. 083375 maat KOLBEN10 en mengbuisjes nr. 083375 maat MIXER gebruiken.

Technische beschrijving

Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS02: Vlam
Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS07 let op
Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS09 gevaarlijk voor het milieu
Treksterkte	17 N/mm ²
Fabrikantnummer	DP8405

Dynamische viscositeit	50000 mPas
Kleur	groen
Houdbaarheid vanaf productiedatum	24 maand
Trekvastheid	30 N/mm ²
Eigenschap	geurneutraal
Eigenschap	taai-elastisch
Verwerkingstemperatuur	20 °C
Chemische basis	Acrylaat
Temperatuur toepassingsgebied	-40 °C
Opslagtemperatuur	15 °C
Inhoud	45 g
geschikt voor toepassingsgebied	oppervlakken poedergecoat
Vorm	vloeibaar
geschikt voor materiaal	kunststof
geschikt voor materiaal	metaal
Dichtheid	1,07 g/cm ³
Volledig uitgehard na	15 min
Handvastheid na	14 - 16 min
maximale spleetmaat	0,3 mm
bestand tegen stoten en trillingen	ja
Overlappingssterkte	30 N/mm ²
Producttype	Tweecomponenten-lijm

Accessoires

Handdoseerpistool Uitvoering PISTOLE	083373 PISTOLE
Accessoire voor 2-componentenlijm Uitvoering KOLBEN10	083375 KOLBEN10
Accessoire voor 2-componentenlijm Uitvoering MIXER	083375 MIXER