

Garant

Werkblad dikte 50 mm beuken multiplex, Diepte 750 mm, Bladlengte: 1250mm

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	926081 1250
GTIN	4062406106287
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Bladdiepte 750 mm, dikte 50 mm: Met boringen aan de onderzijde voor bevestiging van ladenbehuizingen en onderstellen (losse Vario-componenten).

Opmerking:

Speciale maten op aanvraag. Bladen tot maximaal 2500 mm lang en 1080 mm diep uit één stuk leverbaar.

Technische beschrijving

Lengte	1250 mm
Dikte	50 mm
Toplaag werkblad	kleurloos gelakt
Materiaal werkblad	Beuken multiplex
Gewicht	35,7 kg
Productnaamattribuut	Diepte 750 mm
Diepte	750 mm
Producttype	Werkblad

