

Garant

Werkblad van beuken multiplex met plaatstalen toplaag, Diepte 750 mm, Bladlengte: 1500mm

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	926121 1500
GTIN	4062406106393
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Bladdiepte 750 mm, dikte 50 mm: Met boringen aan de onderzijde voor bevestiging van ladenbehuizingen en onderstellen (losse Vario-componenten).

Opmerking:

speciale maten op aanvraag. Bladen tot maximaal 2500 mm lang en 1080 mm diep uit één stuk leverbaar.

Technische beschrijving

Materiaal werkblad	Beuken multiplex
Dikte	50 mm
Toplaag werkblad	Verzinkt plaatstaal
Lengte	1500 mm
Laagdikte	2 mm
Productnaamattribuut	Diepte 750 mm
Diepte	750 mm
Producttype	Werkblad

