


**Garant**

**Werkblad van beuken multiplex met plaatstalen toplaag, Diepte 750 mm, Bladlengte: 2000mm**

**Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 926121 2000   |
| GTIN          | 4062406106409 |
| Artikelklasse | 9GG           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Bladdiepte 750 mm, dikte 50 mm:** Met boringen aan de onderzijde voor bevestiging van ladenbehuizingen en onderstellen (losse Vario-componenten).

**Opmerking:**

speciale maten op aanvraag. Bladen tot maximaal 2500 mm lang en 1080 mm diep uit één stuk leverbaar.

**Technische beschrijving**

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Lengte               | 2000 mm             |
| Dikte                | 50 mm               |
| Toplaag werkblad     | Verzinkt plaatstaal |
| Materiaal werkblad   | Beuken multiplex    |
| Laagdikte            | 2 mm                |
| Productnaamattribuut | Diepte 750 mm       |
| Diepte               | 750 mm              |
| Producttype          | Werkblad            |

