


Garant

Werkblad met donkergrijze kunststof toplaag (Eluplan), Diepte 750 mm, Bladlengte: 1500mm

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	926241 1500
GTIN	4062406106522
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Bladdiepte 750 mm, dikte 50 mm: Met boringen aan de onderzijde voor bevestiging van ladenbehuizingen en onderstellen (losse Vario-componenten).

Werkblad voor **montage-, test- en laboratorium-**werkplekken. Het oppervlak bestaat uit een permanent antistatische, extreem slijtvaste, middelharde toplaag met een dikte van 2 mm. Een tussenlaag van multiplex-kern en een tegengestelde laag garanderen een niet-trekkend werkblad. De kopse kanten zijn voorzien van lichtgrijs, 3 mm dik ABS-kantfineer. Eluplan-bladen zijn grotendeels resistent tegen olie, vet, zwakke zuren en logen. (Deze hebben echter een nadelige invloed op het uiterlijk van het oppervlak).

Opmerking:

Eluplan-toplaag is **niet kleurvast**; voor kleurverandering door zonlicht of andere lichtbronnen worden geen garantieclaims geaccepteerd.

Technische beschrijving

Dikte	50 mm
Werkblad oppervlak	Toplaag antistatisch, zeer slijtbestendig, middelhard, niet kleurvast
Toplaag werkblad	Eluplan (kunststof), (linoleum toplaag)

Materiaal werkblad	Multiplex-kern met kunststof Eluplan-toplaag
ABS-kantfineer	3 mm
Kleur oppervlak werkblad	donkergrijs
Laagdikte	2 mm
Lengte	1500 mm
Gewicht	28 kg
Productnaamattribuut	Diepte 750 mm
Diepte	750 mm
Producttype	Werkblad