


Garant

Werkblad met donkergrijze kunststof toplaag (Eluplan), Diepte 750 mm, Bladlengte: 2500mm

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	926241 2500
GTIN	4062406106553
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Bladdiepte 750 mm, dikte 50 mm: Met boringen aan de onderzijde voor bevestiging van ladenbehuizingen en onderstellen (losse Vario-componenten).

Werkblad voor **montage-, test- en laboratorium-**werkplekken. Het oppervlak bestaat uit een permanent antistatische, extreem slijtvaste, middelharde toplaag met een dikte van 2 mm. Een tussenlaag van multiplex-kern en een tegengestelde laag garanderen een niet-trekkend werkblad. De kopse kanten zijn voorzien van lichtgrijs, 3 mm dik ABS-kantfineer. Eluplan-bladen zijn grotendeels resistent tegen olie, vet, zwakke zuren en logen. (Deze hebben echter een nadelige invloed op het uiterlijk van het oppervlak).

Opmerking:

Eluplan-toplaag is **niet kleurvast**; voor kleurverandering door zonlicht of andere lichtbronnen worden geen garantieclaims geaccepteerd.

Technische beschrijving

Werkblad oppervlak	Toplaag antistatisch, zeer slijtbestendig, middelhard, niet kleurvast
Kleur oppervlak werkblad	donkergrijs
Lengte	2500 mm

Materiaal werkblad	Multiplex-kern met kunststof Eluplan-toplaag
Toplaag werkblad	Eluplan (kunststof), (linoleum toplaag)
Dikte	50 mm
ABS-kantfineer	3 mm
Laagdikte	2 mm
Productnaamattribuut	Diepte 750 mm
Diepte	750 mm
Producttype	Werkblad