


**Garant**

**Werkblad met donkergrijze kunststof toplaag (Eluplan), Diepte 750 mm, Bladlengte: 1000mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	926241 1000
GTIN	4062406106515
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Bladdiepte 750 mm, dikte 50 mm:** Met boringen aan de onderzijde voor bevestiging van ladenbehuizingen en onderstellen (losse Vario-componenten).

Werkblad voor **montage-, test- en laboratorium-**werkplekken. Het oppervlak bestaat uit een permanent antistatische, extreem slijtvaste, middelharde toplaag met een dikte van 2 mm. Een tussenlaag van multiplex-kern en een tegengestelde laag garanderen een niet-trekkend werkblad. De kopse kanten zijn voorzien van lichtgrijs, 3 mm dik ABS-kantfineer. Eluplan-bladen zijn grotendeels resistent tegen olie, vet, zwakke zuren en logen. (Deze hebben echter een nadelige invloed op het uiterlijk van het oppervlak).

**Opmerking:**

Eluplan-toplaag is **niet kleurvast**; voor kleurverandering door zonlicht of andere lichtbronnen worden geen garantieclaims geaccepteerd.

**Technische beschrijving**

Dikte	50 mm
Kleur oppervlak werkblad	donkergrijs
Laagdikte	2 mm
ABS-kantfineer	3 mm

Werkblad oppervlak	Toplaag antistatisch, zeer slijtbestendig, middelhard, niet kleurvast
Lengte	1000 mm
Toplaag werkblad	Eluplan (kunststof), (linoleum toplaag)
Materiaal werkblad	Multiplex-kern met kunststof Eluplan-toplaag
Gewicht	19 kg
Productnaamattribuut	Diepte 750 mm
Diepte	750 mm
Producttype	Werkblad