

**Garant****Gereedschapsopname voor inschroeffrees met schroefdraad, BT 50,  
Schroefdraad M × Lengte L1: M16X150****Bestelgegevens**

Bestelnummer	303141 M16X150
GTIN	4062406106713
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Alle schachten speciaal bewerkt.

**Toepassing:**

Voor de opname van inschroeffrees met schroefdraad.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802.

Verspaningsstrategie: HSC

Afkoppellengte A-maat: 188 mm

Boring-Ø D<sub>1</sub> tolerantie IT6: 17 mm

Ø D<sub>2</sub>: 29 mm

Buiten-Ø D: 42,5 mm

Nuttige lengte L<sub>1</sub>: 150 mm

L<sub>2</sub>: 10 mm

**Technische beschrijving**

Boring-Ø D <sub>1</sub> tolerantie IT6	17 mm
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	150 mm
Buiten-Ø D	42,5 mm
Ø D <sub>2</sub>	29 mm
Afkoppellengte A-maat	188 mm

L <sub>2</sub>	10 mm
Schroefdraad M	M16×150
Opname	BT 50
Opnamenorm	ISO 7388-2
Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Inschroeffreesopname

## Accessoires

Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 geschikt voor conusmaat 50	308810 50
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308812 50
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 50	308780 50
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50