

Garant**Gereedschapsopname voor inschroeffrees met schroefdraad, BT 50,
Schroefdraad M × Lengte L1: M16X50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	303141 M16X50
GTIN	4062406106195
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

Alle schachten speciaal bewerkt.

Toepassing:

Voor de opname van inschroeffrees met schroefdraad.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802.

Verspaningsstrategie: HSC

Afkoppellengte A-maat: 88 mm

Boring-Ø D₁ tolerantie IT6: 17 mm

Ø D₂: 29 mm

Buiten-Ø D: 29 mm

Nuttige lengte L₁: 50 mm

L₂: 10 mm

Technische beschrijving

L ₂	10 mm
Ø D ₂	29 mm
Nuttige lengte L ₁	50 mm
Afkoppellengte A-maat	88 mm
Boring-Ø D ₁ tolerantie IT6	17 mm

Schroefdraad M	M16×50
Buiten-Ø D	29 mm
Opname	BT 50
Opnamenorm	ISO 7388-2
Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Inschroeffreesopname

Accessoires

Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 geschikt voor conusmaat 50	308810 50
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 50	308780 50
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308812 50
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50