

**Garant****Gereedschapsopname voor inschroeffrees met schroefdraad, BT 50,  
Schroefdraad M × Lengte L1: M12X100****Bestelgegevens**

Bestelnummer	303141 M12X100
GTIN	4062406106188
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Alle schachten speciaal bewerkt.

**Toepassing:**

Voor de opname van inschroeffrees met schroefdraad.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802.

Verspaningsstrategie: HSC

Afkoppellengte A-maat: 138 mm

Boring-Ø D<sub>1</sub> tolerantie IT6: 12,5 mm

Ø D<sub>2</sub>: 21 mm

Buiten-Ø D: 33 mm

Nuttige lengte L<sub>1</sub>: 100 mm

L<sub>2</sub>: 10 mm

**Technische beschrijving**

Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Boring-Ø D <sub>1</sub> tolerantie IT6	12,5 mm
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	100 mm
Schroefdraad M	M12×100
L <sub>2</sub>	10 mm

Afkoppellengte A-maat	138 mm
Buiten-Ø D	33 mm
Opname	BT 50
Opnamenorm	ISO 7388-2
Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Inschroeffreesopname

## Accessoires

Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308812 50
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 geschikt voor conusmaat 50	308810 50
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 50	308780 50