

Garant**Gereedschapsopname voor inschroeffrees met schroefdraad, BT 50,
Schroefdraad M × Lengte L1: M10X50****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 303141 M10X50 |
| GTIN | 4062406106157 |
| Artikelklasse | 31A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Alle schachten speciaal bewerkt.

Toepassing:

Voor de opname van inschroeffrees met schroefdraad.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802.

Verspaningsstrategie: HSC

Afkoppellengte A-maat: 88 mm

Boring-Ø D₁ tolerantie IT6: 10,5 mm

Ø D₂: 18 mm

Buiten-Ø D: 23 mm

Nuttige lengte L₁: 50 mm

L₂: 5 mm

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|--------|
| Schroefdraad M | M10×50 |
| L ₂ | 5 mm |
| Nuttige lengte L ₁ | 50 mm |
| Buiten-Ø D | 23 mm |
| Ø D ₂ | 18 mm |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Boring-Ø D ₁ tolerantie IT6 | 10,5 mm |
| Afkoppellengte A-maat | 88 mm |
| Opname | BT 50 |
| Opnamenorm | ISO 7388-2 |
| Opnamenorm | JIS B6339 |
| Vorm | ADB |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min ⁻¹ |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm |
| Verspaningsstrategie | HSC |
| Producttype | Inschroeffreesopname |

Accessoires

| | |
|---|-----------|
| Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50 | 308820 50 |
| Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50 | 308760 50 |
| Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50 | 308795 50 |
| Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 geschikt voor conusmaat 50 | 308810 50 |
| Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50 | 308812 50 |
| Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 50 | 308785 50 |
| Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50 | 308790 50 |
| Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50 | 308765 50 |
| Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 50 | 308780 50 |
| Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50 | 308830 50 |