

Garant**Gereedschapsopname voor inschroeffrees met schroefdraad conische vorm,
HSK-A 63, Schroefdraad M × Lengte L1: M10X25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	307044 M10X25
GTIN	4062406106775
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

Conische uitvoering.

Met balluff/RFID-chip-boring.

Toepassing:

Voor de opname van inschroeffrees met schroefdraad.

Accessoires:

Verlengstuk nr. 301358, verloopstuk nr. 301359, koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890.

Opmerking:

VHM-opnames resp. -verlengstukken voor inschroeffrezen nr. 301374 – 301379 en nr. 301361 – 301368.

Technische beschrijving

Boring-Ø D ₁	10,5 mm
Nuttige lengte L ₁	25 mm
Schroefdraad M	M10×25
L ₂	5 mm
Afkoppellengte A-maat	51 mm
Buiten-Ø D	20 mm

Ø D ₂	18 mm
Opname	HSK-A 63
Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	DIN 69893
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Inschroeffreesopname