

**Garant****Gereedschapsopname voor inschroeffrees met schroefdraad conische vorm, HSK-A 63, Schroefdraad M × Lengte L1: M10X150****Bestelgegevens**

Bestelnummer	307044 M10X150
GTIN	4062406106812
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Conische uitvoering.

Met balluff/RFID-chip-boring.

**Toepassing:**

Voor de opname van inschroeffrees met schroefdraad.

**Accessoires:**

Verlengstuk nr. 301358, verloopstuk nr. 301359, koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890.

**Opmerking:**

VHM-opnames resp. -verlengstukken voor inschroeffrezen nr. 301374 – 301379 en nr. 301361 – 301368.

**Technische beschrijving**

Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	150 mm
L <sub>2</sub>	5 mm
Buiten-Ø D	36,5 mm
Afkoppellengte A-maat	176 mm
Schroefdraad M	M10×150

Boring-Ø D <sub>1</sub>	10,5 mm
Opname	HSK-A 63
Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	DIN 69893
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Inschroeffreesopname