

Garant**Gereedschapsopname voor inschroeffrees met schroefdraad conische vorm, HSK-A 100, Schroefdraad M × Lengte L1: M12X100****Bestelgegevens**

Bestelnummer	307046 M12X100
GTIN	4062406106973
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

Conische uitvoering.

Met balluff/RFID-chip-boring.

Toepassing:

Voor de opname van inschroeffrees met schroefdraad.

Accessoires:

Verlengstuk nr. 301358, verloopstuk nr. 301359, koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890.

Opmerking:

VHM-opnames resp. -verlengstukken voor inschroeffrezen nr. 301374 – 301379 en nr. 301361 – 301368.

Technische beschrijving

Boring-Ø D ₁	12,5 mm
Afkoppellengte A-maat	129 mm
Ø D ₂	21 mm
Buiten-Ø D	33 mm
Schroefdraad M	M12×100
L ₂	10 mm

Nuttige lengte L ₁	100 mm
Opname	HSK-A 100
Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	ISO 12164-1
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Inschroeffreesopname